


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0005B08



Sovellutus

Erityispiirre

Suojattu kaapeli

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 60 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

290,7

Mitat

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materiaalit

TPU

Valukotelmateriaali

TPU

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella


ADOGH080MSS0005B08

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, musta, suojattu; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu



Liitäntä

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

värit DIN 47100
mukaan

BN =	Johdinvärit : ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
WH =	valkoinen
YE =	keltainen
screen =	vaippa