




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-50-V-V-E4,7



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OBF; ODF; OMF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

150

ODF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

1

OMF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

175

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

112,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

4,7

Kokonaispituus

[mm]

900

Kuitujärjestys



Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapeli-aiipan materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl