


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-50-V-V-M5/16/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

ODF; OMF

ODF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

4

OMF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

1000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

19

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

E20977



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-50-V-V-M5/16/2M

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl