



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-50-V-V-E2,3

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OBF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

8

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija [mm]

8

Kokonaispituus [mm]

900

Minimi taivutussäde [mm]

19

Kuitujärjestys



Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl