



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

TunnistusalueTuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OBF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

110

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-58...315

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

8

Kokonaispituus

[mm]

900

Minimi taivutussäde

[mm]

19

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Kuitukaapelivaipan materiaali

ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl