



Prismaheijastin peilistä heijastaville laservalokennoille

REFLECTOR LASER TS-19



1 M3 8 mm syvä

Sovellutus

Malli	pyöreä, peiliheijasteisille laservalokennoille, M3
-------	--

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	3
Mitat	[mm]	Ø 19 / L = 5
Heijastinpinta	[mm]	Ø 17
Materiaalit		ruuvi: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); välilevy: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); mutteri: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); etulevy: PMMA; runko: ABS

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------