




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-M6



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

330

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

200

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

42,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-M6

Tuntopään pituus	[mm]	25
Kokonaispituus	[mm]	600; (+20 mm)
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		①
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------