




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-E3



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

200

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

46

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Tuntopään pituus

[mm]

25

Kokonaispituus

[mm]

600



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-E3

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		Ⓜ
Materiaalit		Adapteri: PPE
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20105
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl