




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-V-E1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

24

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-P-V-E1

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	37,2
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään halkaisija [mm]	1
Tuntopään pituus [mm]	5
Kokonaispituus [mm]	600
Minimi taivutussäde [mm]	20
Kuitujärjestys	Ⓢ
Materiaalit	Adapteri: PPE
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Tarvikkeet	
Tarvikkeet (toim. mukana)	E20107
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl