




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

330

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

40

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

200

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

48,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6

Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		①
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
		hammastetut lukkotiivisteet: 2
		uritettu mutteri: 1 x M11
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl