


## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-M4



## Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Pieni taivutussäde

## Tunnistusalue

Tuntoetäisyys  
kuituoptikkavahvistimella  
tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

790

## OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

## OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

400

## OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

## Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

41

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4



## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-M4

|                               |      |               |
|-------------------------------|------|---------------|
| Tuntopään pituus              | [mm] | 15            |
| Kokonaispituus                | [mm] | 600           |
| Minimi taivutussäde           | [mm] | 10            |
| Kuitujärjestys                |      | ●             |
| Materiaalit                   |      | Adapteri: PPE |
| Kuitumateriaali               |      | lasi          |
| Tuntopään materiaali          |      | alumiini      |
| Kuitukaapelivaipan materiaali |      | PVC           |

## Tarvikkeet

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Toimitettavat osat | kuusiomutterit: 4 x M4         |
|                    | hammastetut lukkotiivisteet: 4 |
|                    | uritettu mutteri: 1 x M11      |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|