




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-E2,5



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

1020

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

400

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

53,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

2,5

E20060



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-E2,5

Tuntopään pituus	[mm]	10
Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	10
Kuitujärjestys		●
Materiaalit		Adapteri: PPE
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	E20106
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl