


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-V-E1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Pieni taivutussäde

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

420

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

50

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

160

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

50

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

49

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

1



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-V-E1

Tuntopään pituus	[mm]	5
Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	10
Kuitujärjestys		●
Materiaalit		Adapteri: PPE
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Pantakiinnike:, E20107
--------------------	------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------