




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/1M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

330

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

200

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

59,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/1M

Tuntopään pituus	[mm]	35
Kokonaispituus	[mm]	1000
Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		Ⓜ
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------