




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-R4/1,5



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

36

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

180

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

36

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

72

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

4

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

1500



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-R4/1,5

Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Pantakiinnike:, E10221
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl