




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-V-E1/1M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

24

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

41

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

1

Tuntopään pituus

[mm]

5

Kokonaispituus

[mm]

1000



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-V-E1/1M

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		Ⓢ
Materiaalit		Adapteri: PPE
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Pantakiinnike:, E20107
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl