


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-E3



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

360

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

12,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Kokonaispituus

[mm]

26

Kuitujärjestys



E20078



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M-E3

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	messinki
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl