


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-E3/1M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

320

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

200

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

63

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

3



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-E3/1M

Kokonaispituus	[mm]	1000
Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		①
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20102
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl