




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/1,5M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

270

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

36

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

36

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

72,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

1500



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/1,5M

Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
		hammastetut lukkotiivisteet: 2
		uritettu mutteri: 1 x M11
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl