


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-V-E1/0,1m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

50

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

50

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

1

Tuntopään pituus

[mm]

5

Kokonaispituus

[mm]

100

Minimi taivutussäde

[mm]

10

Materiaalit

Adapteri: PPE

E20089



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-V-E1/0,1m

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl