




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-E2,5/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

2,5

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

1000

Minimi taivutussäde

[mm]

10

Materiaalit

Adaptteri: PPE

E20091



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-E2,5/1M

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl