


## Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

## Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

## OKF

Tuntoetäisyys kuituoptykka

[mm]

40

## OUF

Tuntoetäisyys kuituoptykka

[mm]

40

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

## Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Tuntopään pituus

[mm]

25

Kokonaispituus

[mm]

800

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adapteri: PPE

Kuitumateriaali

lasi

# E20095



## Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tuntopään materiaali          | alumiini |
| Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC      |
| <b>Huomautuksia</b>           |          |
| Pakkausyksikkö                | 1 kpl    |