


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-V-M4

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20059

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

Tuntopään pituus

[mm]

15

Kokonaispituus

[mm]

600



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-V-M4

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Materiaalit	Adapteri: PPE	
Kuitumateriaali	lasi	
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	