


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-V-M6

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OKF; OUF
---	----------

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	40
----------------------------------	----

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	40
----------------------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...290
-------------------------	-----------

E20118



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-A-V-M6

Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M6
Tuntopään pituus [mm]	35
Kokonaispituus [mm]	600
Minimi taivutussäde [mm]	20
Materiaalit	Adapteri: ABS
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon