




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/2M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

300

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

32

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

160

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

32

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

87,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-A-A-M6/2M

Tuntopään pituus	[mm]	35
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		Ⓢ
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------