
E20127

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-V-E1



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus		Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	460
OKF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	50
OOF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	160
OUF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	50
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	69
Tuntopään tyyppi		suora
Tuntopään halkaisija	[mm]	1

E20127

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-V-E1

Tuntopään pituus	[mm]	5
Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		◉
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20103
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl