


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-M4



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

1200

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

400

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

56

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-M4

Tuntopään pituus	[mm]	15
Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		●
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuusiomutterit: 4 x M4
		hammastetut lukkotiivisteet: 4
		uritettu mutteri: 1 x M11
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl