


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-R3



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

990

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

400

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

69

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

3



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-R3

Tuntopään pituus	[mm]	10
Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20; (kiinteässä asennuksessa)
Kuitujärjestys		●
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	E20103
--------------------	--------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------