




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-M6/1,5M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

36

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

180

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

36

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

60,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

25

Kokonaispituus

[mm]

1500



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-A-M6/1,5M

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		Ⓢ
Materiaalit		Adapteri: PPE
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuusiomutterit: 2 x M6, ruostumaton teräs
		hammastetut lukkotiivisteet: 2
		uritettu mutteri: 1 x M11
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl