


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-E3/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

32

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

32

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

3

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adapteri: ABS

Kuitumateriaali

lasi



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-E3/2M

Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl