E20141


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-E3/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20367

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi		OKF; OUF
OKF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	120
OUF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	120
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot		
Tuntopään tyyppi		suora
Tuntopään halkaisija	[mm]	3
Tuntopään pituus	[mm]	10
Kokonaispituus	[mm]	1000

E20141

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-E3/1M

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl