E20143


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/0,15M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20055

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OKF; OUF
OKF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	40
OUF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	40
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot		
Tuntopään tyyppi		suora
Tuntopään kierre		M6
Tuntopään pituus	[mm]	35
Kokonaispituus	[mm]	150

E20143

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/0,15M

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Materiaalit		Adapteri: ABS
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		alumiini
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl