




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-E2,5/2m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20359

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

96

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

96

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

2,5

Tuntopään pituus

[mm]

10

Kokonaispituus

[mm]

2000



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-E2,5/2m

Minimi taivutussäde	[mm]	10
Materiaalit	Adapteri: PPE	
Kuitumateriaali	lasi	
Tuntopään materiaali	alumiini	
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	