


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/2M

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20137

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

56

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

164

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Kokonaispituus [mm]

2000

Minimi taivutussäde [mm]

30; (kiinteässä asennuksessa)

Kuitujärjestys





Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-30-A-A-M8/2M

Materiaalit	Adapteri: PA
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M8, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl