


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

70

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

94,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

30; (kiinteässä asennuksessa)

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

**Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi**

FT-30-A-A-M8

Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M8, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl