




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-R8

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

70

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

93,8

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija [mm]

8

Kokonaispituus [mm]

600

Minimi taivutussäde [mm]

30; (kiinteässä asennuksessa)

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-R8

Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	E20353
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl