




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-P-A-M8



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

70

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

93

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M8

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-P-A-M8

Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M8, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl