


## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6



## Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

## Tunnistusalue

Tuntoetäisyys  
kuituoptikkavahvistimella  
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptikka [mm]

300

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

## Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

98,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi



## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Tuntopään materiaali          | alumiini                                  |
| Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC                                       |
| <b>Tarvikkeet</b>             |                                           |
| Toimitettavat osat            | kuusiomutterit: 4 x M6, ruostumaton teräs |
|                               | hammastetut lukkotiivisteet: 4            |
|                               | uritettu mutteri: 1 x M30                 |
| <b>Huomautuksia</b>           |                                           |
| Pakkausyksikkö                | 1 kpl                                     |