
E20168

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-M4/1,2m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi		OKF; OUF
OKF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	115
OUF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	115
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Mekaaniset tiedot		
Tuntopään tyyppi		suora
Tuntopään kierre		M4
Tuntopään pituus	[mm]	15
Kokonaispituus	[mm]	1200
Minimi taivutussäde	[mm]	10
Materiaalit		Adapteri: PPE

E20168

Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-M4/1,2m

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl