




Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-P-V-E1

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20053

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

8

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään halkaisija

[mm]

1

Tuntopään pituus

[mm]

5

Kokonaispituus

[mm]

600



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-V-E1

Minimi taivutussäde	[mm]	10
Materiaalit	Adapteri: PPE	
Kuitumateriaali	lasi	
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	