



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M4

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20055

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

35

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

35

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini

Kuitukaapeli-aiipan materiaali

alumiini

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl