


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-V-M6/S

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

600

Minimi taivutussäde

[mm]

20

Materiaalit

Adapteri: ABS

Kuitumateriaali

lasi



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-V-M6/S

Tuntopään materiaali	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl