


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-M4/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OKF; OUF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

74

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

Tuntopään pituus

[mm]

15

Kokonaispituus

[mm]

1000

Minimi taivutussäde

[mm]

20; (kiinteässä asennuksessa)



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-A-A-M4/1M

Kuitujärjestys	
Materiaalit	Adapteri: ABS
Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
	uritettu mutteri: 1 x M11
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl