


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6/1M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20217

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

300

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

1000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Materiaalit

Adapteri: PA



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6/1M

Kuitumateriaali	lasi
Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	PVC
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl