


Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-M6

Poistuva tuote



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptysella
vahvistimella tyyppi

OKF; OUF; OOF

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

40

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

200

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptyikka

[mm]

40

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

20,7

Tuntopään tyyppi

suora; adapterikiinnityksellä

Kokonaispituus

[mm]

26

Kuitujärjestys



Kuitumateriaali

lasi



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-M6

Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 2
	uritettu mutteri: 1 x M11
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl