


## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6/2M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20328

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

## Tunnistusalue

Tuntoetäisyys  
kuituoptiikkavahvistimella  
tyyppi

OIF

## OIF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

270

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

## Mekaaniset tiedot

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Tuntopään pituus

[mm]

35

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

30

Kuitujärjestys





## Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-P-A-M6/2M

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Materiaalit                   | Adapteri: PA |
| Kuitumateriaali               | lasi         |
| Tuntopään materiaali          | alumiini     |
| Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC          |
| <b>Huomautuksia</b>           |              |
| Pakkausyksikkö                | 1 kpl        |