




Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-R3



Sovellutus

Malli	valonsäteen kääntö 90°
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi	OKF; OUF; OOF
---	---------------

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	120
----------------------------------	-----

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	400
----------------------------------	-----

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	120
----------------------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
-------------------------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	54,5
Tuntopään tyyppi	kulmamalli
Tuntopään halkaisija [mm]	5
Kokonaispituus [mm]	600



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-00-P-A-R3

Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		●
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		E20104
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl