


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-M6/3M



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OIF

OIF

Tuntoetäisyys kuituoptikka [mm]

192

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...290

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

278,5

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M6

Kokonaispituus

[mm]

3000

Minimi taivutussäde

[mm]

30; (kiinteässä asennuksessa)

Kuitujärjestys



Materiaalit

Adapteri: PA

Kuitumateriaali

lasi

Tuntopään materiaali

alumiini



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-30-A-A-M6/3M

Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M6, ruostumaton teräs
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
	uritettu mutteri: 1 x M30
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl