


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-P-V-R1



Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

40

OKF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

6

OOF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

24

OUF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

6

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...80

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

37

Tuntopään tyyppi

kulmamalli

Tuntopään halkaisija

[mm]

1



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-00-P-V-R1

Kokonaispituus	[mm]	600
Minimi taivutussäde	[mm]	20
Kuitujärjestys		①
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4301 / 304)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PVC
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Pantakiinnike:, E20107
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl