




Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/2,3M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus	
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi	OKF; OUF
OKF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	30
OUF	
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]	30
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot	
Tuntopään tyyppi	suora
Tuntopään kierre	M6
Tuntopään pituus [mm]	35
Kokonaispituus [mm]	2300
Minimi taivutussäde [mm]	20
Materiaalit	Adaptteri: ABS
Kuitumateriaali	lasi



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-00-A-A-M6/2,3M

Tuntopään materiaali	alumiini
Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl